

**Wytaczaki do gwintów wewn., prawych kształt 60° (metryczne), Typ: B03****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	240084 B03
GTIN	4047109016934
Klasa artykułu	24H

Opis**Wykonanie:**

Dokładny profil ostrza kontrolowany pod mikroskopem. Ekonomiczne użycie dzięki możliwości wielokrotnego ostrzenia.

Wielkości z dodatkowym oznaczeniem: **L = przedłużony chwyt.**

Materiał ostrza:

HSS/Co10 - do materiałów trudnoskrawalnych.

wskazówka:

Odpowiednie oprawki, zob. nr 240070 i nr 240072.

Materiał ostrza

 ; HSS Co 10

głębokość otworu: 26 mm

do skoków do: 1,5 mm

do otworów o \varnothing powyżej: 7 mm

długość całkowita: 65 mm

\varnothing chwytu: 8 mm

Opis techniczny

do otworów o \varnothing powyżej	7 mm
do skoków do	1,5 mm
typ	B03
głębokość otworu	26 mm
długość całkowita	65 mm
\varnothing chwytu	8 mm
Materiał ostrza	HSS Co 10

Rodzaj produktu

Toczenie