

Garant

Oprawki narzędziowe Eco osiowa, pojedyncza, prawa, HSK-T 63, do czworokąta mocującego: 25mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	318622 25
GTIN	4069515009010
Klasa artykułu	31G

Opis

Wykonanie:

Z regulowaną dyszą chłodzącą z gwintem wewnętrznym.

GARANT – optymalizacja trwałości, lepsza jakość powierzchni, większa niezawodność procesu i zwiększenie wydajności dzięki GARANT Eco.

Smukły kontur zapewnia lepszą dostępność.

Zastosowanie:

Do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich.

Do mocowania uchwytów zaciskowych ISO z chwytem czworokątnym.

wskazówka:

W komplecie przewiercona podstawa. Dzięki temu możliwość stosowania z obrotowym uchwytem mocującym z trzonkiem 20 i 25 mm.

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	130 mm
dla czworokąta mocującego	25 mm
długość odcinka mocowania L ₁	88 mm
B	25 mm
Ø zewn. D	78 mm

Karta danych

adapter	HSK-T 63
Norma na uchwyt	ISO 12164-3
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe