

Garant**Uchwyty narzędziowe Eco osiowe, pojedyncze, prawe, PSC 63, do czworokąta mocującego: 25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	318861 25
GTIN	4069515009034
Klasa artykułu	31G

Opis**Wykonanie:**

Z regulowaną dyszą chłodzącą z gwintem wewnętrznym.

GARANT – optymalizacja trwałości, lepsza jakość powierzchni, większa niezawodność procesu i zwiększenie wydajności dzięki GARANT Eco.

Zastosowanie:

Do mocowania uchwytów zaciskowych ISO z chwytem czworokątnym.

Do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich.

wskazówka:

Sworznie mocujące PSC na zamówienie.

Opis techniczny

B	25 mm
wymiar A długości wysięgu	130 mm
długość odcinka mocowania L ₁	88 mm
dla czworokąta mocującego	25 mm
Ø zewn. D	78 mm
adapter	PSC 63
Norma na uchwyt	ISO 26623-2

Karta danych

chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe