



## Płytki skrawające promieniowe 12° HSS/Co5, H7, promień: R3 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	240030 R3
GTIN	2050001099419
Klasa artykułu	29W

### Opis

#### Wykonanie:

**płytki skrawające promieniowe** do uchwyty nr 240026. Szlifowane ze wszystkich stron, z 4 równymi promieniami. Zaszlifowane ostrza z łamaczami i zwijaczami wióra zapewniają lepsze skrawanie w obszarze całego promienia.

**Kąt mocowania 12°** odpowiedni do uniwersalnych zastosowań

#### Zastosowanie:

**Do toczenia wypukłych zaokrągleń** na średnicach zewnętrznych lub w otworach.

Materiał ostrza

&nbsp; HSS Co 5

### Opis techniczny

Promień R <sub>1</sub>	R3
Materiał ostrza &nbsp;	HSS Co 5