




Płytki skrawające promieniowe 12° HSS/Co5, H7, promień: R4 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	240030 R4
GTIN	2050001099426
Klasa artykułu	29W

Opis

Wykonanie:

plytki skrawajace promieniowe do uchwytu nr 240026. Szlifowane ze wszystkich stron, z 4 równymi promieniami. Zaszlifowane ostrza z łamaczami i zwijaczami wióra zapewniają lepsze skrawanie w obszarze całego promienia.

Kąt mocowania 12° odpowiedni do uniwersalnych zastosowań

Zastosowanie:

Do toczenia wypukłych zaokrągleń na średnicach zewnętrznych lub w otworach.

Materiał ostrza

 HSS Co 5

Opis techniczny

Promień R ₁	R4
Materiał ostrza 	HSS Co 5