



Nakrętki teowe z gwintem, wymiar nominalny rowka teowego: 10mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	375316 10
GTIN	4069515011587
Klasa artykułu	32H

Opis

Zastosowanie:

do znormalizowanych śrub dwustronnych.

Materiał:

Hartowane, czarne.

wskazówka:

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu **całej długości gwintu**.

Opis techniczny

gwint	M8
szerokość a	9,7 mm
szerokość e	15 mm
wysokość nakrętki	12 mm
wysokość k	6 mm
wymiar nominalny rowka teowego	10 mm
Rodzaj produktu	Wkładki teowe

