



Nakrętki teowe z gwintem, wymiar nominalny rowka teowego: 12mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	375316 12
GTIN	4069515011617
Klasa artykułu	32H

Opis

Zastosowanie:

do znormalizowanych śrub dwustronnych.

Materiał:

Hartowane, czarne.

wskazówka:

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu **całej długości gwintu**.

Opis techniczny

szerokość e	18 mm
szerokość a	11,7 mm
wymiar nominalny rowka teowego	12 mm
wysokość k	7 mm
wysokość nakrętki	14 mm
gwint	M10
Rodzaj produktu	Wkładki teowe

