



Nakrętki teowe z gwintem, wymiar nominalny rowka teowego: 14mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	375316 14
GTIN	4069515011648
Klasa artykułu	32H

Opis

Zastosowanie:

do znormalizowanych śrub dwustronnych.

Materiał:

Hartowane, czarne.

wskazówka:

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu **całej długości gwintu**.

Opis techniczny

szerokość a	13,7 mm
szerokość e	22 mm
wymiar nominalny rowka teowego	14 mm
wysokość k	8 mm
wysokość nakrętki	16 mm
gwint	M12
Rodzaj produktu	Wkładki teowe

