

**Śruby teowe (8,8.) kompletne, typ: 121250****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 375301 121250 |
| GTIN             | 4069515011822 |
| Klasa artykułu   | 32H           |

**Opis****Wykonanie:**

Śruba teowa, hartowana, czarna, klasa wytrzymałości 8.8.

**Norma:**

**DIN 787**

**w dostawie::**

Kompletne, z podkładką nr 375341

**Wyp. dodatkowe:**

Podkładki zob. nr 35341, nakrętki wysokie nr 375386.

**wskazówka:**

- **przykład odczytu – wielkość 6625 oznacza: rowek teowy = 6 mm, gwint (G) = M6, długość (L) = 25 mm.**

**Opis techniczny**

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| wysokość k                     | 7 mm  |
| szerokość nakrętki e           | 18 mm |
| typ                            | 787   |
| długość gwintu b               | 30 mm |
| długość L                      | 50 mm |
| gwint G                        | M12   |
| wymiar nominalny rowka teowego | 12 mm |

## Karta danych

mniejsza szerokość nakrętki a

11,7 mm

Rodzaj produktu

Śruby teowe