

**Śruby teowe (8,8.) kompletne, typ: 1816100****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375301 1816100
GTIN	4069515011938
Klasa artykułu	32H

Opis**Wykonanie:**

Śruba teowa, hartowana, czarna, klasa wytrzymałości 8.8.

Norma:

DIN 787

w dostawie::

Kompletne, z podkładką nr 375341

Wyp. dodatkowe:

Podkładki zob. nr 35341, nakrętki wysokie nr 375386.

wskazówka:

- **przykład odczytu – wielkość 6625 oznacza: rowek teowy = 6 mm, gwint (G) = M6, długość (L) = 25 mm.**

Opis techniczny

mniejsza szerokość nakrętki a	17,7 mm
wysokość k	10 mm
długość gwintu b	60 mm
długość L	100 mm
typ	787
wymiar nominalny rowka teowego	18 mm
szerokość nakrętki e	28 mm

Karta danych

gwint G

M16

Rodzaj produktu

Śruby teowe