

**Śruby teowe (8,8.) kompletne, typ: 2020115****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375301 2020115
GTIN	4069515011969
Klasa artykułu	32H

Opis**Wykonanie:**

Śruba teowa, hartowana, czarna, klasa wytrzymałości 8.8.

Norma:

DIN 787

w dostawie::

Kompletne, z podkładką nr 375341

Wyp. dodatkowe:

Podkładki zob. nr 35341, nakrętki wysokie nr 375386.

wskazówka:

- **przykład odczytu – wielkość 6625 oznacza: rowek teowy = 6 mm, gwint (G) = M6, długość (L) = 25 mm.**

Opis techniczny

wysokość k	12 mm
typ	787
długość gwintu b	70 mm
wymiar nominalny rowka teowego	20 mm
mniejsza szerokość nakrętki a	19,7 mm
szerokość nakrętki e	32 mm
gwint G	M20

Karta danych

długość L	80 mm
Rodzaj produktu	Śruby teowe