

**Śruby teowe (8,8.) kompletne, typ: 2424150****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375301 2424150
GTIN	4069515012034
Klasa artykułu	32H

Opis**Wykonanie:**

Śruba teowa, hartowana, czarna, klasa wytrzymałości 8.8.

Norma:

DIN 787

w dostawie::

Kompletne, z podkładką nr 375341

Wyp. dodatkowe:

Podkładki zob. nr 35341, nakrętki wysokie nr 375386.

wskazówka:

- **przykład odczytu – wielkość 6625 oznacza: rowek teowy = 6 mm, gwint (G) = M6, długość (L) = 25 mm.**

Opis techniczny

długość L	150 mm
długość gwintu b	95 mm
szerokość nakrętki e	40 mm
gwint G	M24
typ	787
wymiar nominalny rowka teowego	24 mm
mniejsza szerokość nakrętki a	23,7 mm

Karta danych

wysokość k	16 mm
Rodzaj produktu	Śruby teowe