

**Śruby teowe (8,8.) kompletne, typ: 2220150****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375301 2220150
GTIN	4069515012003
Klasa artykułu	32H

**Opis****Wykonanie:**

Śruba teowa, hartowana, czarna, klasa wytrzymałości 8.8.

**Norma:**

**DIN 787**

**w dostawie::**

Kompletne, z podkładką nr 375341

**Wyp. dodatkowe:**

Podkładki zob. nr 35341, nakrętki wysokie nr 375386.

**wskazówka:**

- **przykład odczytu – wielkość 6625 oznacza: rowek teowy = 6 mm, gwint (G) = M6, długość (L) = 25 mm.**

**Opis techniczny**

długość L	150 mm
typ	787
wysokość k	14 mm
gwint G	M20
szerokość nakrętki e	35 mm
długość gwintu b	95 mm
mniejsza szerokość nakrętki a	21,7 mm

## Karta danych

wymiar nominalny rowka teowego

20 mm

Rodzaj produktu

Śruby teowe