



Podpórki śrubowe, najwyższa wysokość podpory: 65mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	373505 65
GTIN	4069515013048
Klasa artykułu	32H

Opis

Wykonanie:

Korpus i wrzeciono hartowane, czarne, gwint – trapezowy.
samohamowne wrzeciono z gwintem trapezowym, z ogranicznikiem krańcowym.

wskazówka:

Od wielk. 52 z otworem centrującym o $\varnothing$ 12 mm do nakładek nr 375000 - 375030.

Opis techniczny

$\varnothing$ części dolnej	50 mm
$\varnothing$ główki	50 mm
najniższa wysokość podpory	50 mm
do łap o szerokości rowków	14 - 22 mm
nośność	60 kN
Rodzaj produktu	Podpórki śrubowe

