



Podpórki śrubowe, najwyższa wysokość podpory: 210mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	373505 210
GTIN	4069515013079
Klasa artykułu	32H

Opis

Wykonanie:

Korpus i wrzeciono hartowane, czarne, gwint – trapezowy.
samohamowne wrzeciono z gwintem trapezowym, z ogranicznikiem krańcowym.

wskazówka:

Od wielk. 52 z otworem centrującym o $\varnothing$ 12 mm do nakładek nr 375000 - 375030.

Opis techniczny

$\varnothing$ części dolnej	80 mm
$\varnothing$ główki	70 mm
najniższa wysokość podpory	140 mm
nośność	165 kN
do łap o szerokości rowków	20 - 40 mm
Rodzaj produktu	Podpórki śrubowe

