



Podkładki, do gwintu: M20



Dane zamówienia

Numer katalogowy	375341 M20
GTIN	4069515013468
Klasa artykułu	32H

Opis

Wykonanie:

Bardzo grube, płasko tłoczone i hartowane, krawędzie załamane.

Hartowane, czarne.

Zastosowanie:

Nadają się szczególnie do stosowania z łapami dociskowymi.

Specjalnie do wykonywania przyrządów.

Opis techniczny

grubość h	6 mm
do gwintu	M20
typ	6340
Ø zewn. D ₂	50 mm
Ø otworu d ₁	21 mm
Rodzaj produktu	Podkładki