



Podkładki, do gwintu: M12



Dane zamówienia

Numer katalogowy	375341 M12
GTIN	4069515013437
Klasa artykułu	32H

Opis

Wykonanie:

Bardzo grube, płasko tłoczone i hartowane, krawędzie załamane.

Hartowane, czarne.

Zastosowanie:

Nadają się szczególnie do stosowania z łapami dociskowymi.

Specjalnie do wykonywania przyrządów.

Opis techniczny

Ø otworu d ₁	13 mm
Ø zewn. D ₂	35 mm
do gwintu	M12
grubość h	5 mm
typ	6340
Rodzaj produktu	Podkładki