



Nakrętki wysokie, Sprawdziany do gwintu UNF: M24



Dane zamówienia

Numer katalogowy	375386 M24
GTIN	4069515013611
Klasa artykułu	32H

Opis

Wykonanie:

Nakrętka wysoka (wysokość = 1,5 d), z jednej strony płaska, do podłożenia podkładek nr 375340, z drugiej strony soczewkowa, do podkładek stożkowych nr 375355 D lub nr 375360 G.

Opis techniczny

typ	6330B
rozwartość klucza SW	36 mm
długość całkowita	36 mm
szerokość e	39,98 mm
Ø kołnierza	45 mm
wysokość kołnierza	6 mm
gwint	M24
Rodzaj produktu	Nakrętka

