



Nakrętki z kołnierzem, Sprawdziany do gwintu UNF: M12



Dane zamówienia

Numer katalogowy	375389 M12
GTIN	4069515013642
Klasa artykułu	32H

Opis

Wykonanie:

Nakrętka kołnierzowa (wysokość= 1,5 d) DIN 6331, odkuwana.

Opis techniczny

gwint	M12
rozwartość klucza SW	18 mm
wysokość kołnierza	4 mm
typ	6331
szerokość e	20,03 mm
Ø kołnierza	25 mm
długość całkowita	18 mm
Rodzaj produktu	Nakrętka

