



Nastawne łapy dociskowe, szerokość rowka a: 12mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	370690 12
GTIN	4069515014458
Klasa artykułu	32H

Opis

Wykonanie:

Hartowane, czarne.

w dostawie::

W komplecie ze śrubą regulacyjną.

wskazówka:

Śrubę teową nr 375301 należy zamówić oddzielnie.

Opis techniczny

wysokość H	19 mm
odległość e od wierzchołka do rowka	21 mm
typ	6314V
szerokość B	38 mm
długość L	110 mm
śruby teowe DIN 787, nr 375300	wielk. 1212100

Karta danych

długość rowka f	45 mm
szerokość rowka a	12 mm
Rodzaj produktu	Łapy dociskowe