

**Śruby teowe (8,8.) pojedyncze, typ: 141250****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375306 141250
GTIN	4069515014526
Klasa artykułu	32H

Opis**Wykonanie:**

Śruba teowa, hartowana, czarna, klasa wytrzymałości 8.8.

Norma:

DIN 787

w dostawie::

Pojedyncze śruby, bez nakrętki i podkładki.

Wyp. dodatkowe:

Podkładki zob. nr 35341, nakrętki wysokie nr 375386.

wskazówka:

· **przykład odczytu – wielkość 6625 oznacza: rowek teowy = 6 mm, gwint (G) = M6, długość (L) = 25 mm.**

Opis techniczny

mniejsza szerokość nakrętki a	13,7 mm
długość L	50 mm
gwint G	M12
szerokość nakrętki e	22 mm
wysokość k	8 mm
długość gwintu b	38 mm

Karta danych

wymiar nominalny rowka teowego	14 mm
typ	787
Rodzaj produktu	Śruby teowe