

**Śruby teowe (8,8.) pojedyncze, typ: 2020115****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375306 2020115
GTIN	4069515014649
Klasa artykułu	32H

Opis**Wykonanie:**

Śruba teowa, hartowana, czarna, klasa wytrzymałości 8.8.

Norma:

DIN 787

w dostawie::

Pojedyncze śruby, bez nakrętki i podkładki.

Wyp. dodatkowe:

Podkładki zob. nr 35341, nakrętki wysokie nr 375386.

wskazówka:

- **przykład odczytu – wielkość 6625 oznacza: rowek teowy = 6 mm, gwint (G) = M6, długość (L) = 25 mm.**

Opis techniczny

długość gwintu b	70 mm
długość L	80 mm
wysokość k	12 mm
gwint G	M20
mniejsza szerokość nakrętki a	19,7 mm
typ	787

Karta danych

wymiar nominalny rowka teowego	20 mm
szerokość nakrętki e	32 mm
Rodzaj produktu	Śruby teowe