

**Śruby teowe (8,8.) pojedyncze, typ: 2424150****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375306 2424150
GTIN	4069515014717
Klasa artykułu	32H

Opis**Wykonanie:**

Śruba teowa, hartowana, czarna, klasa wytrzymałości 8.8.

Norma:

DIN 787

w dostawie::

Pojedyncze śruby, bez nakrętki i podkładki.

Wyp. dodatkowe:

Podkładki zob. nr 35341, nakrętki wysokie nr 375386.

wskazówka:

· **przykład odczytu – wielkość 6625 oznacza: rowek teowy = 6 mm, gwint (G) = M6, długość (L) = 25 mm.**

Opis techniczny

wymiar nominalny rowka teowego	24 mm
typ	787
wysokość k	16 mm
mniejsza szerokość nakrętki a	23,7 mm
szerokość nakrętki e	40 mm
długość L	150 mm

Karta danych

długość gwintu b	95 mm
gwint G	M24
Rodzaj produktu	Śruby teowe