

**Śruby teowe (8,8.) pojedyncze, typ: 2220110****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375306 2220110
GTIN	4069515014670
Klasa artykułu	32H

Opis**Wykonanie:**

Śruba teowa, hartowana, czarna, klasa wytrzymałości 8.8.

Norma:

DIN 787

w dostawie::

Pojedyncze śruby, bez nakrętki i podkładki.

Wyp. dodatkowe:

Podkładki zob. nr 35341, nakrętki wysokie nr 375386.

wskazówka:

- **przykład odczytu – wielkość 6625 oznacza: rowek teowy = 6 mm, gwint (G) = M6, długość (L) = 25 mm.**

Opis techniczny

mniejsza szerokość nakrętki a	21,7 mm
typ	787
wymiar nominalny rowka teowego	20 mm
szerokość nakrętki e	35 mm
długość L	110 mm
długość gwintu b	70 mm

Karta danych

gwint G	M20
wysokość k	14 mm
Rodzaj produktu	Śruby teowe