

**Śruby teowe (8,8.) pojedyncze, typ: 2824210****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375306 2824210
GTIN	4069515014755
Klasa artykułu	32H

Opis**Wykonanie:**

Śruba teowa, hartowana, czarna, klasa wytrzymałości 8.8.

Norma:

DIN 787

w dostawie::

Pojedyncze śruby, bez nakrętki i podkładki.

Wyp. dodatkowe:

Podkładki zob. nr 35341, nakrętki wysokie nr 375386.

wskazówka:

· **przykład odczytu – wielkość 6625 oznacza: rowek teowy = 6 mm, gwint (G) = M6, długość (L) = 25 mm.**

Opis techniczny

typ	787
wysokość k	18 mm
wymiar nominalny rowka teowego	28 mm
szerokość nakrętki e	44 mm
długość gwintu b	130 mm
gwint G	M24

Karta danych

długość L	210 mm
mniejsza szerokość nakrętki a	27,7 mm
Rodzaj produktu	Śruby teowe