



Teleskopowa drabina podestowa Masterflex Plus S, liczba stopni wraz z podestem: 9



Dane zamówienia

Numer katalogowy	966284 9
GTIN	4003866411580
Klasa artykułu	96Z

Opis

Wykonanie:

Teleskopowa drabina podestowa z poręczami na całym obwodzie i automatycznymi drzwiami wahadłowymi. Łatwa regulacja wysokości uchwytem jednoręcznym. Z rozkładanymi podporami obsługiwanymi jedną ręką. Łatwe przesuwanie na 2 rolkach, również w stanie zmontowanym. Szerokie wejście dzięki stopniom o głębokości 60 mm. Platforma wykonana ze sklejki. Ø kół 200 mm. Z półką wykonaną z tworzywa sztucznego.

Norma:

EN 131-7.

Opis techniczny

głębokość platformy	550 mm
na rolkach	tak
masa	39,2 kg
zakres regulacji wysokości	tak

Karta danych

możliwość chodzenia	jednostronne
wysokość podestu bez poręczy w module	1,53 / 1,79 / 2,05 / 2,30 m
szerokość platformy	400 mm
Norma	EN 131-7
Maks. wysokość z poręczą	3,33 m
Szerokość podstawy (wysięgnik wysunięty)	3,3 m
Maks. wysokość robocza ok.	4,3 m
Głębokość podstawy (wysięgnik wysunięty)	2,6 m
Nośność drabin i stopni	150 kg
zasada obu rąk wolnych	tak
Rodzaj produktu	Drabina podestowa