



Teleskopowa drabina podestowa Masterflex Plus S, liczba stopni wraz z podestem: 7



Dane zamówienia

Numer katalogowy	966284 7
GTIN	4003866411573
Klasa artykułu	96Z

Opis

Wykonanie:

Teleskopowa drabina podestowa z poręczami na całym obwodzie i automatycznymi drzwiami wahadłowymi. Łatwa regulacja wysokości uchwytem jednoręcznym. Z rozkładanymi podporami obsługiwanymi jedną ręką. Łatwe przesuwanie na 2 rolkach, również w stanie zmontowanym. Szerokie wejście dzięki stopniom o głębokości 60 mm. Platforma wykonana ze sklejki. Ø kół 200 mm. Z półką wykonaną z tworzywa sztucznego.

Norma:

EN 131-7.

Opis techniczny

na rolkach	tak
zakres regulacji wysokości	tak
wysokość podestu bez poręczy w module	1,03 / 1,28 / 1,53 / 1,79 m
Norma	EN 131-7

Karta danych

możliwość chodzenia	jednostronne
głębokość platformy	550 mm
szerokość platformy	400 mm
masa	32,7 kg
Maks. wysokość z poręczą	2,82 m
Maks. wysokość robocza ok.	3,79 m
Głębokość podstawy (wysięgnik wysunięty)	2,2 m
Szerokość podstawy (wysięgnik wysunięty)	2,4 m
Nośność drabin i stopni	150 kg
zasada obu rąk wolnych	tak
Rodzaj produktu	Drabina podestowa