

**Wkrętak do śrub płaskich, z uchwytem 3-komponentowym Evo SwissGrip, szerokość ostrza b: 4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	660042 4
GTIN	7610733296743
Klasa artykułu	63E

Opis**Wykonanie:**

Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia niklowana i chromowana. Końcówka czerniona. Odsadzone ostrza płaskorównoległe stykające się powierzchniami, a nie liniowo, umożliwiają przenoszenie większych momentów obrotowych.

Uchwyt **Evo-Kraftheft SwissGrip** umożliwia łatwe przenoszenie wymaganego momentu obrotowego, nawet jeżeli dłonie są mokre lub zaolejone. Niemęcząca praca dzięki zmodyfikowanemu, owalnemu kształtowi. Zastosowanie nowoczesnych materiałów 3-komponentowych poprawia odporność chemiczną i mechaniczną. Uchwyty z oznaczeniem kolorowym „Rainbow”, co przyspiesza wyszukanie właściwej wielkości złączki wyjściowej

Zalety:

- **Odsadzone ostrza płaskorównoległe stykające się powierzchniami, a nie liniowo, umożliwiają przenoszenie większych momentów obrotowych.**
- **Bez efektu cam-out.**
- **Ostrza doskonale dopasowane do znormalizowanych i nieznormalizowanych rowków śrub.**
- **Gładki, zaokrąglony kształt końca uchwyty zapobiega obtarciu dłoni.**
- **Dzięki baryłkowemu, ergonomicznemu kształtowi, z przyjazną dla skóry i przyczepną powierzchnią, praca nie powoduje zmęczenia oraz można przenosić duże momenty obrotowe.**
- **Zabezpieczenie przed staczaniem.**
- **Oznakowanie symbolem i rozmiarem końcówki.**

Opis techniczny

długość całkowita	195 mm
-------------------	--------

Karta danych

oznaczenie grotu	2
końcówka grotu	czarny
grubość ostrza a	0,6 mm
długość grotu	100 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
wykonanie chwytu	okrągłe
końcówka do pobijania	nie
materiał	Stop specjalny PB Swiss Tools.
materiał uchwytu	elastomer
powierzchnia	niklowana i chromowana
Rodzaj produktu	Wkrętaki