

**Wkrętak do śrub płaskich, z uchwytem 3-komponentowym Evo SwissGrip, szerokość ostrza b: 8mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	660042 8
GTIN	7610733295487
Klasa artykułu	63E

Opis**Wykonanie:**

Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia niklowana i chromowana. Końcówka czerniona. Odsadzone ostrza płaskorównoległe stykające się powierzchniami, a nie liniowo, umożliwiają przenoszenie większych momentów obrotowych.

Uchwyt **Evo-Kraftheft SwissGrip** umożliwia łatwe przenoszenie wymaganego momentu obrotowego, nawet jeżeli dłonie są mokre lub zaolejone. Niemęcząca praca dzięki zmodyfikowanemu, owalnemu kształtowi. Zastosowanie nowoczesnych materiałów 3-komponentowych poprawia odporność chemiczną i mechaniczną. Uchwyty z oznaczeniem kolorowym „Rainbow”, co przyspiesza wyszukanie właściwej wielkości złączki wyjściowej

Zalety:

- **Odsadzone ostrza płaskorównoległe stykające się powierzchniami, a nie liniowo, umożliwiają przenoszenie większych momentów obrotowych.**
- **Bez efektu cam-out.**
- **Ostrza doskonale dopasowane do znormalizowanych i nieznormalizowanych rowków śrub.**
- **Gładki, zaokrąglony kształt końca uchwyty zapobiega obtarciu dłoni.**
- **Dzięki baryłkowemu, ergonomicznemu kształtowi, z przyjazną dla skóry i przyczepną powierzchnią, praca nie powoduje zmęczenia oraz można przenosić duże momenty obrotowe.**
- **Zabezpieczenie przed staczaniem.**
- **Oznakowanie symbolem i rozmiarem końcówki.**

Opis techniczny

oznaczenie grotu	5
------------------	---

Karta danych

grubość ostrza a	1,2 mm
końcówka grotu	czarny
długość grotu	160 mm
długość całkowita	270 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkręta płaskie
wykonanie chwytu	okrągłe
końcówka do pobijania	nie
materiał	Stop specjalny PB Swiss Tools.
materiał uchwytu	elastomer
powierzchnia	niklowana i chromowana
Rodzaj produktu	Wkręta