

**CNMG 160612, Gatunek: CA510****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250377 CA510
GTIN	4960664697182
Klasa artykułu	25E

Opis

CNMG 160612 CA510 Gatunek: CA510

Łamacz wiórów: PH

głębokość skrawania a_p : 1 - 10 mm

posuw f : 0,25 - 0,8 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 450 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,25 - 0,8 mm/obr,
Łamacz wiórów	PH
promień naroża	1,2 mm
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	1 - 10 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	5,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 450 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm

Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	CA510
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 160612
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia