

**Płytki skrawająca KOMET®, BK6115, oznaczenie typu W80: 10-010****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 236607 10-010 |
| GTIN             | 4047109204331 |
| Klasa artykułu   | 24R           |

**Opis****wskazówka:**

nie stosować na ostrzach wewnętrznych wiertła!

typ: żeliwo szare (sferoidalne)

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOGX 040204-01

posuw  $f$  w stali  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,07 mm/obr,

**Opis techniczny**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Nazwa                                    | 10-010                     |
| posuw $f$ w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,07 mm/obr,               |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej     | SOGX 040204-01             |
| Seria                                    | KUB Pentron®               |
| Gatunek                                  | BK6115                     |
| typ                                      | żeliwo szare (sferoidalne) |
| Materiał ostrza<br>&nbsp;                | HM                         |

