



Młotki uniwersalne, Ø bijaka: 50mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	754890 50
GTIN	
Klasa artykułu	73V

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne **młotki ślusarskie z miękkim bijakiem**, boki dodatkowo ze szlifowanymi powierzchniami bicia do pracy w ciasnych przestrzeniach. Bijak z wysokogatunkowej stali z wymiennymi wkładkami z odpornego na ścieranie nylonu – twardość w skali Shore’a ok. 68D. Z niełamliwym trzonkiem z włókna szklanego „Ultratec”.

Część zamienna:

Wkładka nylonowa nr 754895.

Opis techniczny

masa	1,87 kg
wymiary bijaka	50×50 mm
Seria	Ultratec DUO
długość całkowita	370 mm
długość bijaka z obuchami	130 mm
bezodrzutowe	nie
Rodzaj produktu	Młotki