

**Wytaczaki do gwintów wewn., prawych kształt 60° (metryczne), Typ: B06****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	240084 B06
GTIN	4047109017054
Klasa artykułu	24H

Opis**Wykonanie:**

Dokładny profil ostrza kontrolowany pod mikroskopem. Ekonomiczne użycie dzięki możliwości wielokrotnego ostrzenia.

Wielkości z dodatkowym oznaczeniem: **L = przedłużony chwyt.**

Materiał ostrza:

HSS/Co10 - do materiałów trudnoskrawalnych.

wskazówka:

Odpowiednie oprawki, zob. nr 240070 i nr 240072.

Materiał ostrza

 HSS Co 10

głębokość otworu: 60 mm

do skoków do: 3 mm

do otworów o \varnothing powyżej: 14 mm

długość całkowita: 95 mm

\varnothing chwytu: 10 mm

Opis techniczny

do otworów o \varnothing powyżej	14 mm
typ	B06
głębokość otworu	60 mm
długość całkowita	95 mm
do skoków do	3 mm
\varnothing chwytu	10 mm
Materiał ostrza	HSS Co 10

Rodzaj produktu

Toczenie