

**Garant**
**Wytaczaki HM, lewe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 5/03 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260017 5/03
GTIN	4045197651860
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki HM 5/03 mm kod ISO uchwytu: E05H SCLCR/L03

Miejsce połączenia / podziału: 5 mm

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 95 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: CC.. 0301..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 6 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 3 mm

**Opis techniczny**

pasująca wymienna płytki skrawająca	CC.. 0301..
Miejsce połączenia / podziału	5 mm
Długość wysięgu $L_1$	35 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	6 mm
kod ISO uchwytu	E05H SCLCR/L03
Przesunięcie osi $L_3$	3 mm
długość główki $L_1$	10 mm
wielk. płytki	3 mm
śruby mocujące	269028 19
$\varnothing$ chwytu	5 mm
długość całkowita L	100 mm
wysokość mocowania $L_2$	4,8 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni

Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza &nbsp;	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269429
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 19	269028 19