

Garant
Wytaczaki z HSS, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 0610/03 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260022 0610/03
GTIN	4045197651976
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki z HSS 0610/03 mm kod ISO uchwytu: AH0610H SCLCR/L03

Miejsce połączenia / podziału: 10 mm

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 0301..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 7 mm

Przesunięcie osi L_3 : 2,5 mm

Opis techniczny

Miejsce połączenia / podziału	10 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	7 mm
odcinek swobodny	24 mm
Przesunięcie osi L_3	2,5 mm
śruby mocujące	269028 13
wielk. płytki	3 mm
Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów	24 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 0301..
szerokość szyjki	6 mm
kod ISO uchwytu	AH0610H SCLCR/L03
\varnothing chwytu	10 mm
długość całkowita L	100 mm

wysokość mocowania L ₂	9 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269419
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
śruby mocujące Typ 13	269028 13