

**Garant**
**Wytaczaki z HSS, prawe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 25/12 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260022 25/12
GTIN	4045197652072
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki z HSS 25/12 mm kod ISO uchwytu: AH25R SCLCR/L12

Miejsce połączenia / podziału: 25 mm

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 1204..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 28 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 15,5 mm

**Opis techniczny**

minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	28 mm
Miejsce połączenia / podziału	25 mm
Przesunięcie osi $L_3$	15,5 mm
śruby mocujące	269028 9
wielk. płytki	12 mm
odcinek swobodny	115 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 1204..
kod ISO uchwytu	AH25R SCLCR/L12
$\varnothing$ chwytu	25 mm
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania $L_2$	23 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni

Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269415
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX20	674248 TX20
śruby mocujące Typ 9	269028 9