

**Garant****Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 16/09 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 260007 16/09  |
| GTIN             | 4045197651723 |
| Klasa artykułu   | 21T           |

**Opis**

Noże 16/09 mm kod ISO uchwytu: SCLCR/L 1616H09  
pasująca wymienna płytki skrawająca: CC.. 09T3..  
Szerokość funkcjonalna L<sub>4</sub>: 20 mm  
długość główki L<sub>1</sub>: 17 mm  
długość całkowita L: 100 mm  
śruby mocujące: 269028 2

**Opis techniczny**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| pasująca wymienna płytki skrawająca   | CC.. 09T3..     |
| Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub> | 20 mm           |
| śruby mocujące                        | 269028 2        |
| kod ISO uchwytu                       | SCLCR/L 1616H09 |
| śruba do płytki podporowej            | 269013 2        |
| wielk. płytki                         | 9 mm            |
| płytki podporowa                      | 269005 1        |
| Wielkość chwytu                       | 16 mm           |
| Miejsce połączenia / podziału         | 16×16 mm        |
| długość główki L <sub>1</sub>         | 17 mm           |
| długość całkowita L                   | 100 mm          |

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Przyporządkowanie płytek skrawających | lewe i neutralne             |
| rodzaj zastosowania                   | lewe                         |
| norma                                 | DIN ISO 5610                 |
| chłodzenie wewnętrzne                 | nie                          |
| Kąt ustawienia $\kappa$               | 95 stopni                    |
| rodzaj chwytu                         | Głowice skrawające           |
| zastosowanie                          | Toczenie poprzeczne          |
| zastosowanie                          | Toczenie wzdłużne zewnętrzne |
| Rodzaj produktu                       | Noże                         |

## Akcesoria

|  |             |
|--|-------------|
| Śruby do płytki podporowej   | 269200      |
| zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.   | 269400      |
| płytki podporowa   | 269000      |
| zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.   | 269440      |
| Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15                                 | 674248 TX15 |
| Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm | 659906 500  |
| płytki podporowa Typ 1   | 269005 1    |
| śruby mocujące Typ 22  | 269028 22   |
| śruby mocujące Typ 2   | 269028 2    |
| śruba do płytki podporowej Typ 2   | 269013 2    |
| Zestaw noży chwyt / wielkość płytki 16 mm  | 265111 16   |
| Zestaw noży chwyt / wielkość płytki 16 mm  | 265131 16   |