

Garant
Wytaczaki z HSS, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 16/09 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260023 16/09
GTIN	4045197652171
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki z HSS 16/09 mm kod ISO uchwytu: AH16Q SCLCR/L09

Miejsce połączenia / podziału: 16 mm

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 09T3..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 18 mm

Przesunięcie osi L_3 : 11 mm

Opis techniczny

śruby mocujące	269028 8
Przesunięcie osi L_3	11 mm
kod ISO uchwytu	AH16Q SCLCR/L09
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	18 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 09T3..
wielk. płytki	9 mm
Miejsce połączenia / podziału	16 mm
odcinek swobodny	75 mm
\varnothing chwytu	16 mm
długość całkowita L	180 mm
wysokość mocowania L_2	15 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne

rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5xD
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdluzne wewnetrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269414
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 8	269028 8