

Garant**Wytaczaki HM, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 8/06mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260017 8/06
GTIN	4045197651884
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

wielk. płytki	6 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 0602..
śruby mocujące	269028 7
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min} .	10 mm
kod ISO uchwytu	E08K SCLCR/L06
długość główki L_1	10 mm
Przesunięcie osi L_3	5 mm
długość całkowita L	125 mm
wysokość mocowania L_2	7,6 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
\varnothing chwytu D_s	8 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza	HM
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8

674248 TX8

śruby mocujące Typ 7

269028 7

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500