

Garant
Wytaczaki z HSS, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 20/09 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260023 20/09
GTIN	4045197652188
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki z HSS 20/09 mm kod ISO uchwytu: AH20R SCLCR/L09

Miejsce połączenia / podziału: 20 mm

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 09T3..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 23 mm

Przesunięcie osi L_3 : 13 mm

Opis techniczny

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	23 mm
kod ISO uchwytu	AH20R SCLCR/L09
Miejsce połączenia / podziału	20 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 09T3..
Przesunięcie osi L_3	13 mm
wielk. płytki	9 mm
odcinek swobodny	90 mm
śruby mocujące	269028 8
\varnothing chwytu	20 mm
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania L_2	18 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne

rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5xD
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269414
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
śruby mocujące Typ 8	269028 8