

Garant
Wytaczaki z HSS, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 08/06 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260022 08/06
GTIN	4045197651990
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki z HSS 08/06 mm kod ISO uchwytu: AH08K SCLCR/L06

Miejsce połączenia / podziału: 8 mm

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 0602..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 10 mm

Przesunięcie osi L_3 : 5 mm

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 0602..
śruby mocujące	269028 7
Przesunięcie osi L_3	5 mm
odcinek swobodny	40 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	10 mm
kod ISO uchwytu	AH08K SCLCR/L06
Miejsce połączenia / podziału	8 mm
wielk. płytki	6 mm
\varnothing chwytu	8 mm
długość całkowita L	125 mm
wysokość mocowania L_2	7 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni

Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 7	269028 7