

**Garant**
**Wytaczaki z HSS, lewe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 0610/03 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260023 0610/03
GTIN	4045197652096
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki z HSS 0610/03 mm kod ISO uchwytu: AH0610H SCLCR/L03

Miejsce połączenia / podziału: 10 mm

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 0301..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 7 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 2,5 mm

**Opis techniczny**

śruby mocujące	269028 13
Długość wysięgu $L_1$ cofniętych uchwytów	24 mm
szerokość szyjki	6 mm
Miejsce połączenia / podziału	10 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 0301..
wielk. płytki	3 mm
odcinek swobodny	24 mm
kod ISO uchwytu	AH0610H SCLCR/L03
Przesunięcie osi $L_3$	2,5 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	7 mm
$\varnothing$ chwytu	10 mm
długość całkowita L	100 mm
wysokość mocowania $L_2$	9 mm

