

Garant
Wytaczaki z HSS, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 25/12 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260023 25/12
GTIN	4045197652195
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki z HSS 25/12 mm kod ISO uchwytu: AH25R SCLCR/L12

Miejsce połączenia / podziału: 25 mm

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 1204..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 28 mm

Przesunięcie osi L_3 : 15,5 mm

Opis techniczny

odcinek swobodny	115 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 1204..
Przesunięcie osi L_3	15,5 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	28 mm
śruby mocujące	269028 9
Miejsce połączenia / podziału	25 mm
kod ISO uchwytu	AH25R SCLCR/L12
wielk. płytki	12 mm
\varnothing chwytu	25 mm
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania L_2	23 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne

rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdluzne wewnetrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Aksesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269415
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX20	674248 TX20
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
śruby mocujące Typ 9	269028 9