

Garant
Wytaczaki z HSS, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 0810/06 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260022 0810/06
GTIN	4045197652003
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki z HSS 0810/06 mm kod ISO uchwytu: AH0810J SCLCR/L06

Miejsce połączenia / podziału: 10 mm

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 0602..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 12 mm

przesunięcie osi: 6 mm

Opis techniczny

Miejsce połączenia / podziału	10 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 0602..
Przesunięcie osi L_3	6 mm
szerokość szyjki	8 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	12 mm
kod ISO uchwytu	AH0810J SCLCR/L06
odcinek swobodny	30 mm
śruby mocujące	269028 7
Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów	32 mm
wielk. płytki	6 mm
\varnothing chwytu	10 mm
długość całkowita L	110 mm

wysokość mocowania L ₂	9 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 7	269028 7
Zestawy wytaczaków z HSS	260024