

**Garant**
**Wytaczaki z HSS, prawe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 10/06 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260022 10/06
GTIN	4045197652010
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki z HSS 10/06 mm kod ISO uchwytu: AH10K SCLCR/L06

Miejsce połączenia / podziału: 10 mm

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 0602..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 12 mm

przesunięcie osi: 6 mm

**Opis techniczny**

wielk. płytki	6 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 0602..
Miejsce połączenia / podziału	10 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	12 mm
Długość wysięgu $L_1$	45 mm
śruby mocujące	269028 7
Przesunięcie osi $L_3$	6 mm
kod ISO uchwytu	AH10K SCLCR/L06
$\varnothing$ chwytu	10 mm
długość całkowita L	125 mm
wysokość mocowania $L_2$	9 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni

Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5xD
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 7	269028 7