

**CNMM 120408, Gatunek: CA510****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 250491 CA510 |
| GTIN | 4960664697267 |
| Klasa artykułu | 25E |

Opis

CNMM 120408 CA510 Gatunek: CA510

Łamacz wiórów: PX

głębokość skrawania a_p : 1 - 11 mm

posuw f : 0,25 - 0,9 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 450 m/min

Opis techniczny

| | |
|--|--------------------|
| głębokość skrawania a_p | 1 - 11 mm |
| Łamacz wiórów | PX |
| Zastosowanie główne | P |
| Warunki skrawania | ciągły |
| promień naroża | 0,8 mm |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 80 - 450 m/min |
| posuw f | 0,25 - 0,9 mm/obr, |
| Gatunek | CA510 |

| | |
|---|---|
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne |
| Materiał ostrza | HM |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNMM 120408 |
| liczba wymian/ostrzy | 4 |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytki skrawająca do toczenia |