

Garant
Wytaczaki z HSS, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 0810/06 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260023 0810/06
GTIN	4045197652126
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki z HSS 0810/06 mm kod ISO uchwytu: AH0810J SCLCR/L06

Miejsce połączenia / podziału: 10 mm

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 0602..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 12 mm

przesunięcie osi: 6 mm

Opis techniczny

odcinek swobodny	30 mm
Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów	32 mm
śruby mocujące	269028 7
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	12 mm
kod ISO uchwytu	AH0810J SCLCR/L06
Przesunięcie osi L_3	6 mm
Miejsce połączenia / podziału	10 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 0602..
wielk. płytki	6 mm
szerokość szyjki	8 mm
\varnothing chwytu	10 mm
długość całkowita L	110 mm
wysokość mocowania L_2	9 mm

Kąt ustawienia κ	95 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5xD
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Wkrętki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 7	269028 7
Zestawy wytaczaków z HSS	260025