

Garant
Wytaczaki z HSS, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 10/06 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260023 10/06
GTIN	4045197652133
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki z HSS 10/06 mm kod ISO uchwytu: AH10K SCLCR/L06

Miejsce połączenia / podziału: 10 mm

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 0602..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 12 mm

przesunięcie osi: 6 mm

Opis techniczny

Przesunięcie osi L_3	6 mm
Miejsce połączenia / podziału	10 mm
śruby mocujące	269028 7
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 0602..
wielk. płytki	6 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	12 mm
Długość wysięgu L_1	45 mm
kod ISO uchwytu	AH10K SCLCR/L06
\varnothing chwytu	10 mm
długość całkowita L	125 mm
wysokość mocowania L_2	9 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne

rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5xD
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdluzne wewnetrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 7	269028 7