

**Wytaczaki stalowe, prawe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 10/06 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260028 10/06
GTIN	4960664541157
Klasa artykułu	25U

**Opis****Wykonanie:**

Opływowy kształt rowków wiórowych zapewnia lepsze odprowadzanie wiórów, zmniejsza drgania i zwiększa stabilność obróbki.

chłodzenie wewnętrzne: tak

$\varnothing$  chwytu  $D_s$ : 10 mm

kod ISO uchwytu: A10L SCLCR/L06

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 95 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: CC.. 0602..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 12 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 6 mm

**Opis techniczny**

Przesunięcie osi $L_3$	6 mm
śruba mocująca płytki obracane	269021 2
pasująca wymienna płytki skrawająca	CC.. 0602..
kod ISO uchwytu	A10L SCLCR/L06
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	12 mm
wielk. płytki	6 mm
długość całkowita L	140 mm
wysokość mocowania $L_2$	9 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni
$\varnothing$ chwytu $D_s$	10 mm

rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

Śruby mocujące Typ 2	269022 2
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8