

Garant
Wytaczaki z HSS, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 16/09 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260022 16/09
GTIN	4045197652058
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki z HSS 16/09 mm kod ISO uchwytu: AH16Q SCLCR/L09

Miejsce połączenia / podziału: 16 mm

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 09T3..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 18 mm

Przesunięcie osi L_3 : 11 mm

Opis techniczny

wielk. płytki	9 mm
śruby mocujące	269028 8
odcinek swobodny	75 mm
kod ISO uchwytu	AH16Q SCLCR/L09
Przesunięcie osi L_3	11 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 09T3..
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	18 mm
Miejsce połączenia / podziału	16 mm
\varnothing chwytu	16 mm
długość całkowita L	180 mm
wysokość mocowania L_2	15 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni

Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269414
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkręta dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 8	269028 8